


Kit lig. p/ conectores calhas nVent ERICO Cadweld Plus, de múltiplas hastes



O kit de ligação para conectores de calhas nVent ERICO Cadweld Plus, de múltiplas hastes, destina-se a ser soldado à rede de calhas na linha neutra. O kit inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma ligação soldada à rede de calhas. Para garantir a integridade da ligação, a instalação deve ser efetuada utilizando o material de soldadura do nVent ERICO Cadweld Plus. Os conectores de calhas de múltiplas hastes foram desenvolvidos para permitir o estabelecimento de várias ligações em espaços limitados, mantendo a integridade da calha.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona vários pontos de ligação através de uma única ligação de calha

Ligação nVent ERICO Cadweld de fábrica

Reduz a mão de obra no terreno e o tempo de manutenção na calha

Permite estabelecer facilmente futuras ligações em áreas de elevado congestionamento

Proporciona uma resistência elétrica invariável

Resistência à corrosão excecional

Instalação fácil, com uma necessidade mínima de formação do instalador

Equipamento de instalação simples e facilmente transportável

Pode ser utilizado em calhas antigas, desgastadas ou novas

Disponível como ligação simples ou integrada num kit de ligação que inclui todas as peças necessárias para garantir um manuseamento fácil no local de trabalho

ESPECIFICAÇÕES

Material: Magnésio de cobre

Acabamento: Tinned

Table 1/2


Número de catálogo	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Tamanho do condutor do conector	Diâmetro (Ø)	Inclui esmeril	Length (L)
--------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------	----------------	------------

SBSTB3E2CR7 CWP	Tab	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	4.8 mm	Sim	50.8mm
SBSTB3S2CR7 CWP	Tab	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	4.8 mm	Sim	50.8mm

Table 2/2

Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Overall Length metric	Handle Clamp
SBSTB3E2CR7CWP	114.3 mm	114.3 mm	190.5mm	C105B x 2, Sold Separately
SBSTB3S2CR7CWP	63.5 mm	101.6 mm	177.8mm	C105B x 2, Sold Separately

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE