

Contato singelo para trilho nVent ERICO Ericontact



A série nVent ERICO Ericontact de contatos de trilho oferece uma conexão de qualidade superior à trama do trilho, com baixíssima resistência ao contato. Os contatos são encaixados com rapidez e facilidade por uma ferramenta de inserção, independentemente das condições climáticas. Todos os componentes da nVent ERICO Ericontact são fabricados de acordo com altos padrões e normas. Testado de acordo com os mais exigentes requisitos das Normas da Indústria Ferroviária, nVent ERICO Ericontact é a solução ideal para conexões aplicadas mecanicamente, como engenharia de sinal, aterramento ou corrente de retorno de tração.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de instalar

Resistência de contato muito baixa ($< 5 \mu\Omega$)

Atende as recomendações AREMA®

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura da trama do trilho	Tipo de trilho	Diâmetro do orifício de perfuração	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura da trama do trilho	Tipo de trilho	Diâmetro do orifício de perfuração	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro interno da arruela	Diâmetro externo da arruela	Material da porca
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Electroplated Steel
SK1914	715050	13mm	24mm	Electroplated Steel
SK1914L		13mm	24mm	Electroplated Steel
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Stainless Steel 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Stainless Steel 304

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (1) parafuso 304 de aço inoxidável e com cabeça hexagonal, (1) arruela SK 304 de aço inoxidável nVent ERICO Ericontact, (1) bucha de cobre revestida em latão eletrolítico, (1) arruela plana 304 de aço inoxidável, e (1) porca 304 de aço inoxidável hexagonal ou (1) porca de aço galvanizado (dependendo do tipo de contato).

A arruela e a porca para SK135165 são integradas em uma peça.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE