

# Grampo de cerca, dois condutores



The nVent ERICO Fence Clamp, Two Conductors, is designed for grounding and bonding applications on fences, pipes, or pedestals where two separate conductors must be securely connected. This clamp ensures a reliable, high-quality electrical connection for system safety and integrity in various utility and industrial settings. Constructed from corrosion-resistant materials and engineered for durability, it is dependable for establishing effective grounding paths using two conductors.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Aparência anti-furto

Ferragem em aço inoxidável incluída

O revestimento de estanho minimiza o risco de corrosão

Made from high quality copper alloy that minimizes the risk of corrosion while ensuring reliable conductivity

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Copper Alloy;Stainless Steel 304 (EN 1.4301)


**Acabamento:** Tinned

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamanho de coluna de cerca, nominal | Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø) | Tamanho do condutor                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC076DH            | 2"                                  | 60.45 mm                                      | #4 sólido - 250 kcmil<br>filamentado, 16 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 120 mm <sup>2</sup><br>Stranded |

| Número de catálogo | Tamanho de coluna decerca, nominal | Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø) | Tamanho do condutor                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC078DH            | 2 1/2"                             | 73.15 mm                                      | #4 sólido - 250 kcmil<br>filamentado, 16 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 120 mm <sup>2</sup><br>Stranded |
| FC082DH            | 3 1/2"                             | 101.6 mm                                      | #4 sólido - 250 kcmil<br>filamentado, 16 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 120 mm <sup>2</sup><br>Stranded |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**