

Grampo de fixação de cabo à viga ou superfície metálica



nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp is a device used to establish a secure electrical connection between a cable and a flat metal object, like an I-beam or channel iron. It's designed for applications where grounding or bonding of electrical systems is necessary, ensuring the safe flow of electrical current.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar cabo a objetos planos de metal, como vigas em I, cantoneiras de ferro e canaletas de ferro


Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Tamanho do condutor, UL	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPA559	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Aluminio	Bare	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm
LPC559L	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Tinned	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm
LPC559	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Bare	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm

Número de catálogo	Peso unitário
LPA559	0.06 kg
LPC559L	0.17 kg
LPC559	0.17 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE