

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, 2 condutores, conduíte na parte inferior



CARACTERÍSTICAS

Design "Hammer-on"

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Acabamento: Multi-Layer Proprietary Coating



Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
SBA2510B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	12.7 mm
SBA2511B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	19.05 mm

Número de catálogo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
SBA2512B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	25.4 mm
SBA2512C	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	50.8 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE