

# nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutores opostos em paralelo



## CARACTERÍSTICAS

Design "Hammer-on"

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



| Número de catálogo | Número do artigo | Material     | Acabamento                                                                | Tipo de trilho                 | Length (L) | Largura (W) |
|--------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| EM58SN8SH          | 595350           | Spring Steel | Multi-Layer Proprietary Coating, Cathoresis and Polyester Black Treatment | 40 kg to 65 kg T-Rail Sections | 42.67mm    | 50.8 mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Espessura do patim do trilho (RFT) | Diâmetro (Ø) |
|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------|

|           |        |          |       |
|-----------|--------|----------|-------|
| EM58SN8SH | 595350 | 13.21 mm | 18 mm |
|-----------|--------|----------|-------|

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**