

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, absorção de vibração



CARACTERÍSTICAS

Design "Hammer-on"

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Suporte de borracha de absorção da vibração proporciona uso aprimorado em trilhos de alta velocidade

O suporte de borracha é resistente ao clima e à prova d'água

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tipo de trilho	Length (L)	Largura (W)
EM912SN2SHEL	190880	Spring Steel, NBR Rubber	Multi-Layer Proprietary Coating	40 kg to 65 kg T-Rail Sections	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
--------------------	------------------	------------------------------------	--------------

EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm
--------------	--------	------------	---------------

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE