

# Interceptor nVent ERICO System 3000



## CARACTERÍSTICAS

Resposta dinâmica à aproximação de uma descarga atmosférica

Projetado para instalações de menor altura

Tecnologia não radioativa

Não é necessária fonte externa de energia

## ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Temperatura   | Installation Height (H) | Diâmetro 1 (Ø1) | Diâmetro 2 (Ø2) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| INTMKIVSS          | 702089           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) | -40 to 100 °C | 20 m Max                | 101.6 mm        | 26.15 mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Altura (H) | Tamanho da rosca (TS) | Peso unitário |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|
| INTMKIVSS          | 702089           | 348 mm     | 1/2" BSPP             | 2.06 kg       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE