

Conector de pino, alimentação, terminal olhal soldado



CARACTERÍSTICAS

Projetado para aplicação na trama do trilho

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

ESPECIFICAÇÕES

Espessura do isolamento:	2.4 mm
Tamanho do condutor:	Diâmetro de 14,5 mm
Acabamento:	Electrogalvanized;Tinned;Pregalvanized

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Comprimento 3 (L3)	Largura (W)	Profundidade (D)
PBP3S6D40	Copper, Aço, Copper Alloy, Carbon Aço, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	1070.1 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm	29mm
PBP3S6D36	Copper, Aço, Copper Alloy, Carbon Aço, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	968.5 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm	29mm


Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Tamanho do orifício (HS)	Slot Size (SS)
PBP3S6D40	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm
PBP3S6D36	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE