

Kit Conector para trilho com pino de metal, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Usado quando bondstrand está sendo usado para conexões de via

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Tamanho do condutor do conector	Length (L)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Profundidade (D)
SBK060	3/16" Bondstrand	#6 sólido	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm	31.75mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (1) tubo de graxa para conector de pino, (2) conectores de via para trilho de pino, sinalização, 15' (0,3 m) de bondstrand laranja isolado 3/16", (2) luvas de compressão de cobre estanhado, (4) grampos de fixação de condutor com fixação de madeira, (2) grampos de trilho para instalação com martelo, um condutor perpendicular ao pé, (2) 9" (229 mm) de tubo longo termorretrátil e (2) 18" (457 mm) tubo longo bootleg de polietileno com orifício.

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE