


Tela para piscinas



As exigências de fixação e aterramento de piscinas internas e externas instaladas permanentemente são estabelecidas no Artigo 680 "Piscinas, fontes e instalações similares" da Edição de 2005 do Código Elétrico Nacional (NEC®). Todas as partes conectadas nas piscinas ou em torno dessas devem ser presas a uma malha de fixação equipotencial. Esta grade precisa se estender 3 pol. (0,91 m) além da superfície interna da piscina sob o concreto, pedra ou outra calçada pavimentada.

Observe que as piscinas feitas de materiais não condutivos (fibra de vidro, polímero revestido de vinil ou outro) não precisam de malha equipotencial que cubra todo o contorno do fundo e dos lados da piscina. No entanto, ainda é exigido uma malha equipotencial em torno do perímetro da piscina, estendendo-se por 3 pés (0,91 m) além dos lados dessa.

CARACTERISTICAS

Solução prática, eficiente e econômica para malhas de ligação equipotencial para aplicações em piscinas


ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Largura 1 (W1)	Espaçamento em grid (L2 x W2)	Tamanho do condutor
POOLMESH2100	30500 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 sólido
POOLMESH250	15200 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 sólido
POOLMESH3100	30500 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 sólido
POOLMESH350	15200 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 sólido

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE