

Kit para haste de aterramento portátil



CARACTERÍSTICAS

Kit de hastes de aterramento portáteis e segmentadas, especificadas pelos militares dos Estados Unidos

Cada uma das três seções da haste de aterramento tem 3 pés (0,91 m) de comprimento, criando assim, uma profundidade total de 9 pés (2,74 m) de aterramento no solo

Todos os acessórios são fornecidos no kit para montar o aterramento portátil

O cabo de aterramento de cobre de 6 pés (1,83 m) conectado à haste proporciona uma conexão fácil a um veículo ou outro item que necessite de aterramento

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo

635837

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: 3 hastes de aterramento soldadas com cobre seccionais de 5/8" x 3" (190,5 mm x 0,91 m), 3 acopladores roscados, 1 pino-guia, 1 grampo para haste de aterramento de serviço pesado, Tang e lugs para anel, e fio de cobre de 6' (1,83 m) n.º 6.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE