

Esmerilhador de trilhos portátil, a gás com dois ciclos



CARACTERÍSTICAS

Motor potente de 39 cc e dois ciclos

O cabo do cabeçote de alimentação incorpora uma placa de apoio para proteger o motor contra danos

Projeto leve

O cabo antivibração reduz a fadiga do operador e ajuda a oferecer o equilíbrio apropriado durante a operação do esmerilhador

O eixo robusto aumenta a durabilidade da operação

O aumento da estabilidade do esmeril reduz a vibração e o desgaste durante a operação

Uma peça do equipamento para esmerilhar o cabeçote e a alma

A velocidade máxima da roda é de 6.000 rpm

A proteção ajustável do esmeril gira a 360° e possibilita a operação em áreas difíceis

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Peso unitário
SBG150		Grinder Only	8.2 kg
SBG150WC	715409	Grinder with Storage Case	14.6 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE