

Conjunto de grampo para cerca pré-fabricado com rabicho singelo para aterramento



CARACTERÍSTICAS

Ideal para quando as conexões nVent ERICO Cadweld não puderem ser feitas a tubulações de alumínio ou a tubos de aço em paredes finas

Ferragem em aço inoxidável incluída

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Acabamento: Tinned

Table 1/1


Número de catálogo	Orientação	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)	Tamanho do condutor do cabo de aterramento	Comprimento do cabo de aterramento
A235C2C1LH	Lado esquerdo	1 1/2"	48.3 mm	1/0 filamentado	0.3m
A235D2G2RH	Lado direito	2"	60.5 mm	2/0 filamentado	0.6m
A235E2Q2RH	Lado direito	2 1/2"	73.2 mm	4/0 filamentado	0.6m
A235F2C2LH	Lado esquerdo	3"	88.9 mm	1/0 filamentado	0.6m

Número de catálogo	Orientação	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)	Tamanho do condutor do cabo de aterramento	Comprimento do cabo de aterramento
A235G2Q2RH	Lado direito	3 1/2"	101.6 mm	4/0 filamentado	0.6m
A235H2C10RH	Lado direito	4"	114.3 mm	1/0 filamentado	3.1m
A235D2G4LH	Lado esquerdo	2"	60.5 mm	2/0 filamentado	1.2m
A235D2Q4RH	Lado direito	2"	60.5 mm	4/0 filamentado	1.2m
A235E2G4LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2 mm	2/0 filamentado	1.2m
A235E2Q4LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2 mm	4/0 filamentado	1.2m
A235D2Q4LH	Lado esquerdo	2"	60.5 mm	4/0 filamentado	1.22m
A235D2Q5LH	Lado esquerdo	2"	60.5 mm	4/0 filamentado	1.5m
A235D2Q5RH	Lado direito	2"	60.5 mm	4/0 filamentado	1.5m
A235E2Q5LH	Lado esquerdo	2 1/2"	73.2 mm	4/0 filamentado	1.5m
A235E2Q5RH	Lado direito	2 1/2"	73.2 mm	4/0 filamentado	1.5m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Orientação para a direita exibida no diagrama.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE