

Conector temporário para base de trilho, suporte em T



CARACTERÍSTICAS

Pode ser usado nos tipos mais comuns de trilho

Faz conexões de sinalização temporárias e conexões com o circuito de via usando cabo fornecido pelo cliente

Pontos de contato endurecidos em abertura de grampo por corrosão e sedimentos

Conexão de condutor único; sólido ou filamentado

Projeto exclusivo garante o contato positivo e fixação segura

Cabo em forma de T que permite o torque manual fácil e rápido


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
A140WT	Aço, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do condutor
A140WT	#6 sólido - 1/0 filamentado, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE