

Link de teste de circuito de via com shunt único, suporte em T



CARACTERÍSTICAS

Conjunto fácil de transportar que pode ser usado na maioria dos tipos de trilhos

Dois conjuntos de resistências estão disponíveis: "Rígida" zero ohm ou 0,06 ohm

Não há resistor sujeito a falha: O produto é pré-projetado para fornecer corrente permanente de 0,06 ohm

Testado para garantir a confiabilidade da corrente de 0,06 ohm

Isolamento preto ou laranja brilhante disponível em resistência "rígida" para alta visibilidade e fácil identificação

Cabo soldado ao grampo do terminal

Pontos de contato endurecidos em abertura de grampo por corrosão e sedimentos

Projeto exclusivo garante o contato positivo e fixação segura

Cabo em forma de T que permite o torque manual fácil e rápido

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Cor	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Espessura do patim do trilho (RFT)
SBB2721YS72	Cadmium Bronze, Aço, Polyvinylchlorid e	Black	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max

Número de catálogo	Material	Cor	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Espessura do patim do trilho (RFT)
SBB2721CS72	Cadmium Bronze, Aço, Polyvinylchloride	Orange	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max
SBB2721F	Cadmium Bronze, Aço, Polyvinylchloride	Transparente	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max


Table 2/2

Número de catálogo	Resistência de desvio	Tamanho do condutor	Número de pontos de contato
SBB2721YS72	Hard (Zero Ohm)	3/16" Bondstrand	2
SBB2721CS72	Hard (Zero Ohm)	3/16" Bondstrand	3
SBB2721F	Tuned (0.06 Ohm)	5/32" Stranded	3

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para atender às exigências elétricas de 0,06 Ohms, o comprimento fabricado pode ser maior do que o indicado.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE