

Kit de conector para junta de trilho, sinalização, estilo XS



Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Os terminais de conector em estilo XS são estanhados para impedir contaminação antes da instalação

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Material: Cadmium Bronze;Copper

Estilo do terminal de ligação: XS

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
SBS24882	Bare, Tinned	Não	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm	19.05 mm
SBS24882W2	Bare, Tinned	Sim	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm	19.05 mm
SBS24883	Bare, Tinned	Não	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm	19.05 mm

Número de catálogo	Acabamento	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
SBS24883W2	Bare, Tinned	Sim	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm	19.05 mm
SBS24884	Bare, Tinned	Não	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm	19.05 mm
SBS24884W2	Bare, Tinned	Sim	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm	19.05 mm
SBXSHU2	Tinned	Não	3/16" Bondstrand	165.1mm	130.2 mm	19.05 mm
SBXSHU3	Tinned	Não	3/16" Bondstrand	190.5mm	139.7 mm	19.05 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Diâmetro (Ø)
SBS24882	4.8 mm
SBS24882W2	4.8 mm
SBS24883	4.8 mm
SBS24883W2	4.8 mm
SBS24884	4.8 mm
SBS24884W2	4.8 mm
SBXSHU2	4.8 mm
SBXSHU3	4.8 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE