


Kit de conector jumper de trilho, sinalização, estilo lingueta



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: Tab

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBTBJ3312	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	304.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3316	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	406.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3318	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	457.2 mm	20.64 mm	4.8 mm


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBTBJ3324	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	609.6 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3332	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	812.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3336	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	914.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3338	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	965.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3342	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1066.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3348	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3360	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1524 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ338	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	203.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3412	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	304.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3424	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	609.6 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3430	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	762 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3432	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	812.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3436	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	914.4 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3438	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	965.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3448	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3624	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	609.6 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3636	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	914.4 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3642	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1066.8 mm	38.5 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBTBJ3648	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	38.5 mm	4.8 mm
SBTBJU418	Cadmium Bronze, Copper	Tinned	3/16" Bondstrand	457.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJU428	Cadmium Bronze, Copper	Tinned	3/16" Bondstrand	711.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJG448	Cadmium Bronze, Copper, Stainless Steel 302 (EN 1.4324)	Bare, Tinned	1/4" Bondstrand	1219.2 mm	25.4 mm	6.4 mm
SBTBJ5430	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	5/16" Bondstrand	762 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5448	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	5/16" Bondstrand	1219.2 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5460	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	5/16" Bondstrand	1524 mm	25.4 mm	7.9 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Os kits contêm: (25) bonds and (50) F80 alloy welding material.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE