


Kit de conector jumper de trilho, sinalização, estilo XS



CARACTERÍSTICAS

Fornecer resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Os terminais de conector em estilo XS são estanhados para impedir contaminação antes da instalação

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento:	Bare;Tinned
Material:	Cadmium Bronze;Copper
Estilo do terminal de ligação:	XS

Table 1/1


Número de catálogo	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBXSJ3312	3/16" Bondstrand	304.8 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3318	3/16" Bondstrand	457.2 mm	19.05 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBXSJ3324	3/16" Bondstrand	609.6 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3330	3/16" Bondstrand	762 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3332	3/16" Bondstrand	812.8 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3334	3/16" Bondstrand	863.6 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3336	3/16" Bondstrand	914.4 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3342	3/16" Bondstrand	1066.8 mm	19.05 mm	4.8 mm
SBXSJ3348	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	19.05 mm	4.8 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Os kits contêm: (25) bonds and (50) F80 alloy welding material.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE