

Conector jumper de trilho, sinalização, estilo XS



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Os terminais de conector em estilo XS são estanhados para impedir contaminação antes da instalação

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
SBXSJ3324B	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	XS	3/16" Bondstrand	609.6 mm	19.05 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)
SBXSJ3324B	4.8 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE