

# Modelo de perfil de trilho



## CARACTERÍSTICAS

Oferece posicionamento específico, seguro e fácil da altura do orifício no perfil do trilho

Os modelos universais de perfis de trilho podem acomodar vários perfis de trilho

Adequado para uso com as máquinas de perfuração de trilhos nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC e SBME230VAC

Facilmente instalado em máquinas de perfuração de trilhos

## ESPECIFICAÇÕES

**Tamanho do orifício (HS):** 6.5 mm

**Diâmetro (Ø):** 54 mm

**Material:** Aço

Table 1/1


| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de modelo | Largura (W) | Tipo de trilho  | Altura do orifício (HH) |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPT100LB           | 716204           | Regular        | 82.5 mm     | 100 lb ARAB     | 66.8mm                  |
| RPT115LB           | 716203           | Regular        | 82.5 mm     | 115 lb AREA     | 75.7mm                  |
| RPT132RE           | 716211           | Regular        | 82.5 mm     | 132 lb RE       | 81.3mm                  |
| RPT136RE           | 716212           | Regular        | 82.5 mm     | 136 lb RE, TR68 | 85.3mm                  |

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de modelo | Largura (W) | Tipo de trilho  | Altura do orifício (HH) |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPT141AB           | 716213           | Regular        | 82.5 mm     | 141 lb AB       | 88.1mm                  |
| RPT43KG625         | 715509           | Regular        | 82.5 mm     | 43 kg           | 62.5mm                  |
| RPT50KG63          | 715513           | Regular        | 82.5 mm     | 50 kg           | 63mm                    |
| RPT60KG738         | 715512           | Regular        | 82.5 mm     | 60 kg           | 73.8mm                  |
| RPT70LBASCS        | 716215           | Regular        | 82.5 mm     | 70 lb ASCS      | 52.1mm                  |
| RPT90LB655         | 716207           | Regular        | 82.5 mm     | 90 lb ARA, TR45 | 66.5mm                  |
| RPT90LBARAA        | 716216           | Regular        | 82.5 mm     | 90 lb ARAA      | 64.5mm                  |
| RPTAS41KG603       | 715543           | Regular        | 82.5 mm     | AS41            | 60.3mm                  |
| RPTAS4758          |                  | Regular        | 82.5 mm     | AS47            | 58mm                    |
| RPTAS47619         | 715556           | Regular        | 82.5 mm     | AS47            | 61.9mm                  |
| RPTAS50KG67        | 715545           | Regular        | 82.5 mm     | AS50            | 67mm                    |
| RPTAS5364          |                  | Regular        | 82.5 mm     | AS53            | 64mm                    |
| RPTAS53AS60NAX     |                  | Regular        | 82.5 mm     | AS46, AS53      | 62.5mm                  |
| RPTAS6068          |                  | Regular        | 82.5 mm     | AS60            | 68mm                    |
| RPTAS60KG745       | 715542           | Regular        | 82.5 mm     | AS60            | 74.5mm                  |
| RPTBH95RBS64       | 715367           | Regular        | 82.5 mm     | BH95RBS         | 64.69mm                 |
| RPTBHP42KG58       | 715544           | Regular        | 82.5 mm     | BHP42           | 58mm                    |
| RPTBS100A          | 715529           | Regular        | 82.5 mm     | BS100A          | 76.2mm                  |

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de modelo | Largura (W) | Tipo de trilho  | Altura do orifício (HH) |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPTBS80A           | 715528           | Regular        | 82.5 mm     | BS80A           | 65.53mm                 |
| RPTBS90A56         | 715559           | Regular        | 82.5 mm     | BS90A           | 56mm                    |
| RPTB50T675         | 715364           | Regular        | 82.5 mm     | 50 kg           | 67.5mm                  |
| RPTIR52KG69        | 715557           | Regular        | 82.5 mm     | 52 kg           | 69mm                    |
| RPTK4063           | 716206           | Regular        | 82.5 mm     | K40             | 63mm                    |
| RPTNP4AM805        | 715571           | Regular        | 82.5 mm     | NP4AM           | 80.5mm                  |
| RPTNP4AM865        | 715572           | Regular        | 82.5 mm     | NP4AM           | 86.5mm                  |
| RPTNP4AM893        | 715573           | Regular        | 82.5 mm     | NP4AM           | 93mm                    |
| RPTR65785          | 715560           | Regular        | 82.5 mm     | R65             | 78.5mm                  |
| RPTRI6087          | 715577           | Regular        | 82.5 mm     | RI60            | 87mm                    |
| RPTRP42            |                  | Regular        | 82.5 mm     | RP42            | 60.5mm                  |
| RPTRP54            |                  | Regular        | 82.5 mm     | RP54            | 70mm                    |
| RPTS41595          | 715540           | Regular        | 82.5 mm     | S41             | 59.5mm                  |
| RPTS49475          | 715578           | Regular        | 82.5 mm     | S49             | 47.5mm                  |
| RPTUIC5472         |                  | Regular        | 82.5 mm     | UIC             | 72mm                    |
| RPTUIC6074         | 715536           | Regular        | 82.5 mm     | UIC60           | 74mm                    |
| RPTUIC60763        |                  | Regular        | 82.5 mm     | UIC60           | 76.3mm                  |
| RPTUNI             | 715365           | Universal      | 95 mm       | S49, S54, UIC60 | 62.5mm                  |

| Número de catálogo | Número do artigo | Tipo de modelo | Largura (W) | Tipo de trilho      | Altura do orifício (HH) |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| RPTUNIVABC         | 716201           | Universal      | 95 mm       | BS90A, UIC54, UIC60 | 70mm                    |
| RPTUNIVEFG         | 716202           | Universal      | 95 mm       | AS50, AS60, BHP42   | 74.5mm                  |
| RPTVRC50CN         | 715133           | Regular        | 82.5 mm     | VRC50               | 68.5mm                  |
| RPTVRC60CN         | 715558           | Regular        | 82.5 mm     | VRC60               | 79mm                    |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**