

Conector Stub End para trilho, alimentação, estilo W



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

Inclui cabo de cobre ropelay para máxima flexibilidade

Disponível isoladamente ou em um kit de conector que inclui todas as peças necessárias para garantir o fácil manuseio no local de instalação


ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro (Ø)
PBW32W9WSB	Copper, Copper Alloy	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	228.6mm	14.6 mm
PBW33S9WSB	Copper, Aço	Bare, Copper Plated	500 kcmil Ropelay	228.6mm	20.7 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE