


Barramento plano para proteção contra surtos em ferrovia



CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com critérios de projeto recomendados pela AREMA®

Barramento melhorado de baixa impedância

Assistência de projeto disponível para aplicações especiais

Disponível em versões expostas ou estanhadas

ESPECIFICAÇÕES

Material: Electrolytic Copper


Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Slot Size (SS)	Tamanho do orifício 1 (HS1)
B2700HC60	Bare	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC36T	Tinned	914.4 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC60T	Tinned	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC14T	Tinned	355.6 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Número de catálogo	Acabamento	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Slot Size (SS)	Tamanho do orifício 1 (HS1)
B2700HC72	Bare	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC72T	Tinned	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC48T	Tinned	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Table 2/2	
Número de catálogo	Tamanho do orifício 2 (HS2)
B2700HC60	9.5 mm
B2700HC36T	9.5 mm
B2700HC60T	9.5 mm
B2700HC14T	9.5 mm
B2700HC72	9.5 mm
B2700HC72T	9.5 mm
B2700HC48T	9.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE