

# Kit de fixação para vigas de reforço, conexão dupla



## CARACTERÍSTICAS

O kit contém placa de fixação para vigas de reforço, dois grampos de fixação para vigas de reforço e dois condutores

Oferece pontos de conexão do sistema de aterramento em estruturas de concreto

Usado para aterramento de equipamentos, máquinas e estruturas

## ESPECIFICAÇÕES


**Material:** Brass;Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Conductor Type	Comprimento do cabo	Tamanho da rosca (TS)	A	Peso unitário
LPC46740X2	LPC404	0.91m	1/2" UNC	101.6 mm	2.63 kg
LPC467X2	LPC401	0.91m	1/2" UNC	101.6 mm	1.88 kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O comprimento do cabo representa o comprimento de um único condutor.



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**