

Grampo de aterramento de vergalhão, paralelo



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Uso universal para vergalhão, hastes ou tubulações

Recurso de "lay-in" reduz o tempo de instalação

Construção em liga de bronze com parafusos em aço inoxidável 304

Aprovado para enterramento direto no aterramento e em concreto

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tipo de conexão	Tamanho do condutor	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do cano de água (Ø)
EK16	710355	Bronze, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Paralelo	#10 sólido - #2 sólido, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá
EK16	710355	12 - 25 mm	#4 - #8	10M - 25M

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE