

Módulo sobressalente para UTB, modem/telefone



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Barreira de propósito geral proporciona proteção de circuitos e transdutores de baixa tensão

O projeto de base e plugue separados permite substituição do módulo sem o desligamento do circuito

Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis

ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | UTBTM | UTBSM |
|--|---------------|--------------|
| Número do artigo | 702855 | 702865 |
| Corrente de carga nominal (IL) | 160mA | 160mA |
| Frequência | 15 MHz | 15 MHz |
| Resistência de loop | 1 Ω | 1 Ω |
| Corrente máxima de descarga (Imax), por modo | 0.5kA 8/20 μs | 20kA 8/20 μs |

| Número de catálogo | UТВТМ | UTBSM |
|--|---|---|
| Tecnologia | Gas Discharge Tube (GDT) PTC | Gas Discharge Tube (GDT) PTC |
| Nível de proteção de tensão (Up), L-L @ corrente | 480 V @ 3 kA | 340 V @ 3 kA |
| Temperatura | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C |
| Material do gabinete | UL® 94V-0 termoplástico | UL® 94V-0 termoplástico |
| Profundidade (D) | 49mm | 49mm |
| Altura (H) | 45 mm | 45 mm |
| Largura (W) | 18 mm | 18 mm |
| Peso unitário | 0.02 kg | 0.02 kg |
| Em conformidade com | ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C | ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 - Apoio ao cliente Opção 2 - Assistência técnica

Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404 **APAC**

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY TRACHTE ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF