

Broca para trilho de alto desempenho e alma oca SBPM/SBPML, metal em pó



CARACTERÍSTICAS

Projetado para ser usado em aplicações de perfuração de alta velocidade

Suporta aproximadamente 100 usos

As brocas podem ser retificadas aproximadamente cinco vezes

Brocas Weldon de 3/4 pol. (19 mm)

Pode ser usado em todos os tipos de trilho

Desenvolvido especificamente para aço de trilhos

Proporciona menor tempo de perfuração

A alta durabilidade proporciona uma maior vida útil

ESPECIFICAÇÕES

Material: High-Speed Steel

Acabamento: TIALN Multi-Layer Coating

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da broca (Ø)	Length (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm
SBPM1370	716474	13"	61mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da broca (Ø)	Length (L)
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da broca (Ø)	Length (L)
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE