

Broca para trilho de alma oca SB/SBL



CARACTERISTICAS

Projetado para ser usado em aplicações de perfuração de alta velocidade

Suporta aproximadamente 40 usos

Pode ser retificado para uso futuro

Desenvolvido especificamente para aço de trilhos

Brocas Weldon de 3/4 pol. (19 mm)

Proporciona menor tempo de perfuração

A alta durabilidade proporciona uma maior vida útil

ESPECIFICAÇÕES

Material: High-Speed Steel


Acabamento: TIALN Coating

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da broca (Ø)	Length (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC18	716492	18 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da broca (Ø)	Length (L)
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSB2270	715255	22 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE