

Plugue do receptor lateral



CARACTERISTICAS

Conexão totalmente encapsulada do condutor até o disco do receptor

Desempenho testado além da IEC® 61400-24

Desempenho superior durante a vida útil do receptor

Menos de 12°C (54°F) de aumento de temperatura após o impacto de 225 kA


Instalação simples integrada

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Conductor Type	Length (L)	Altura (H)	A
WT2SA7002.5	Polypropylene, Stainless Steel 316 (EN 1.4401), Aluminum	70 mm ²	Smooth Weave	2500mm	36 mm	146 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE