

Espaçador para barramento de aterramento anti-furto



CARACTERÍSTICAS

Espaçadores extras disponíveis para conexões adicionais de condutor

Espaçadores padrão adicionais para uso com todos os conjuntos de barramento de aterramento antirroubo

Os espaçadores montados em poste são curvados para encaixe próximo ao poste de montagem

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Length (L)	Largura (W)	A	B	Espessura (T)
TDSGAS	Standard	44.5mm	19.1 mm	9.5 mm	22.2 mm	6.4 mm
TDSGAP	Pole Mount	44.5mm	25.4 mm	9.5 mm	22.2 mm	6.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Slot Size (SS)
TDSGAS	9.8 mm	16.3 x 9.9 mm

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Slot Size (SS)
TDSGAP	9.8 mm	16.3 x 9.9 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE