

Módulo sobressalente de desviador com centelhador



CERTIFICATIONS




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	SGD125M
Número do artigo	702427
Tensão limitante medida (MLV)	2420
Nível de proteção de tensão (Up) @ corrente	1600 V @ 20 kA
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo	60kA 8/20 µs
Corrente de impulso (Iimp)	25kA 10/350 µs
Capacidade de extinção de corrente de seguimento @ corrente	100 A @ 0.5 MA
Corrente operacional máxima	0.5mA
Frequência	50 - 60 Hz
Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR)	25kA
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico
Temperatura	-40 to 80 °C

Número de catálogo	SGD125M
Module Width	1 M
Profundidade (D)	49mm
Altura (H)	45 mm
Largura (W)	18 mm
Peso unitário	0.02 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE