

Par de soldadores completos para trabalho em trilho especial, energia



CARACTERÍSTICAS

Projetado para ligar estruturas em aplicações de ligação de energia

A ser usado com terminais formados em fábrica

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Conecta-se a	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
PBJT52W	Aço, Graphite	Flat Steel Surface	J	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE