

Soldador completo para trabalho em trilho especial, energia



CARACTERÍSTICAS

Projetado para ligar estruturas em aplicações de ligação de energia

A ser usado com terminais formados em fábrica

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: Crane Rail Profiles

Estilo do terminal de ligação: J

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação	Comprimento do grampo
PBJT503LH	Aço, Graphite	2/0 concêntrico	10.62mm	T5	Lado esquerdo	502mm
PBJT52WLH	Aço, Graphite	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lado esquerdo	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Aço	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lado direito	502mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE