

Soldador completo para trabalho em trilho especial, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Moldes projetados para conexões do condutor ao jacaré e aplicações de trabalho em trilho especial

Para uso em trilho sem rolamento de carga

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: Manganese Frog

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Comprimento do grampo
SBTBTB4B	Graphite, Aço	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Aço	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Aço	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Aço	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm

Número de catálogo	Material	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Comprimento do grampo
SBTBTB4E	Graphite, Aço	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE