

Molde para trabalho em trilho especial, Energia



CARACTERÍSTICAS

Moldes sobressalentes projetados para ligar estruturas em aplicações de ligação de energia

A ser usado com terminais formados em fábrica

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: Crane Rail Profiles

Material: Graphite

Estilo do terminal de ligação: J

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBJT503LHM	2/0 concêntrico	10.62mm	T5	Lado esquerdo
PBJT503RHM	2/0 concêntrico	10.62mm	T5	Lado direito
PBJT52QLHM	4/0 concêntrico	13.41mm	T5	Lado esquerdo
PBJT52QM	4/0 concêntrico	13.41mm	T5	Lado esquerdo e direito
PBJT52QRHM	4/0 concêntrico	13.41mm	T5	Lado direito

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lado esquerdo
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lado esquerdo e direito
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Lado direito

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE