


Terminal Lug de ligação estampado



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Para fixação de cabo sob tensão positiva do parafuso

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Área de contato	Profundidade (D)	Altura (H)
LPA55312	Aluminio		12.7 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L38	Bronze	Tinned	9.53 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L12	Bronze	Tinned	12.7 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55338	Bronze		9.53 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Área de contato	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC553L14	Bronze	Tinned	6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55314	Bronze		6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário	Certifications
LPA55312	89 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L38	89 mm	0.18 kg	
LPC553L12	89 mm	0.18 kg	
LPC55338	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L14	89 mm	0.18 kg	
LPC55314	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE