


Grampo estampado com parafuso em U para tubulação, 90°



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar tubulações, corrimãos e saídas de exaustores ao sistema de proteção contra raios

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES



Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPA5962	Aluminum, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.21 kg

Número de catálogo	Material	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPC5962	Copper, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg
LPA5963	Aluminum, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.29 kg
LPC5963	Copper, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE