

# Kit de pino de contato roscado para trilhos



## CARACTERÍSTICAS

Os pinos são conectados diretamente ao eixo neutro da alma de trilhos, usando o processo exotérmico nVent ERICO Cadweld

Kit inclui pino, arruela e porca em aço inoxidável


## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Stainless Steel 302 (EN 1.4324);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

| Número de catálogo | Length (L) | Diâmetro (Ø) | Ângulo (a) | Tamanho da rosca (TS) |
|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| M10X32/45SS        | 32mm       | 10 mm        | 45 °       | M10                   |
| M10X3245SS10       | 32mm       | 10 mm        | 45 °       | M10                   |
| M12X4045SS10       | 40mm       | 12 mm        | 45 °       | M12                   |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE