

Contador de surtos, mostrador mecânico




CARACTERÍSTICAS

Proporciona um registro não-resetável do número de surtos desviados

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	TDSSC
Número do artigo	701250
Limite de deslocamento	300
Conexão, sólido	1 - 6 mm ²
Conexão, filamento	1 - 6 mm ²
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico
Classificação do gabinete	IP 20 NEMA®-1
Instalação	35 mm top hat DIN rail
Temperatura	-35 to 55 °C
Module Width	2 M
Profundidade (D)	68mm
Altura (H)	90 mm
Largura (W)	36 mm
Peso unitário	0.2 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE