

Desviador de surtos, 10 kA, modo único



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Classificação máxima de surto de 10kA 8/20µs proporciona proteção adequada para quadros de sub-distribuição menores ou aplicações no ponto de uso


Bandeira de indicação proporciona clara indicação visual do status da vida útil

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	DSD1101S275
Número do artigo	702560
Tensão nominal do sistema (Un)	220 - 240 V
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	275 VAC 350 VDC
Corrente nominal de descarga (In)	5kA 8/20 µs
Corrente máxima de descarga (Imax)	10kA 8/20 µs
Nível de proteção de tensão (Up) @ corrente	1200 V @ 5 kA 930 V @ 3 kA

Número de catálogo	DSD1101S275
Sistema de distribuição	TN-C TN-C-S TN-S
Frequência	0 - 60 Hz
Modos de proteção	Single
Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR)	10kA
Tecnologia	MOV with thermal disconnect
Conexão, sólido	35 mm ² Max
Conexão, filamento	25 mm ² Max
Instalação	35 mm top hat DIN rail
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico
Classificação do gabinete	IP 20 NEMA®-1
Contatos remotos	Não
Indicação de status	Mechanical flag
Torque terminal	3.5 N·m Max
Temperatura	-40 to 80 °C
Module Width	1 M
Profundidade (D)	68mm
Altura (H)	90 mm
Largura (W)	18 mm
Peso unitário	0.13 kg
Em conformidade com	IEC® 61643-1 Class III ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B
Módulo de reposição	DSD110M275

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE