

Barramento de aterramento principal para telecomunicações



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com TIA-607-C e com as recomendações da BICSI®

Em conformidade com os padrões NEMA®

Aceita lugs com dois orifícios com orifícios de parafuso de 5/16 pol. ou 7/16 pol. (ferragem não incluída)

Kits de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações estão disponíveis para estender o comprimento do barramento

ESPECIFICAÇÕES

Espessura (T): 6.35 mm

Largura (W): 101.6 mm

Material: Copper

Table 1/2


Número de catálogo	Revestimento com estanho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Número de pares do tamanho do orifício 1	Número de pares do tamanho do orifício 2	A
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--	--	---

TMGBA12L15P	Não	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA12L15PT	Sim	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA16L19P	Não	394 mm	229 mm	19	3	25.4 mm
TMGBA16L19PT	Sim	394 mm	229 mm	19	3	25.4 mm
TMGBA18L23P	Não	451 mm	229 mm	23	3	25.4 mm
TMGBA18L23PT	Sim	451 mm	229 mm	23	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	Não	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm
TMGBA20L27PT	Sim	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm
TMGBA24L33P	Não	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA24L33PT	Sim	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA29L41P	Não	737 mm	457 mm	41	5	25.4 mm
TMGBA29L41PT	Sim	737 mm	457 mm	41	5	25.4 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA16L19P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

Número de catálogo	B	C	D
TMGBA16L19PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA29L41P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA29L41PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE