


Protetor de linha telefônica



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Soquetes RJ11 proporcionam conexão "plug-in" simples para plugues RJ de 4 ou 6 posições

Inclui cabo de ligação e faixas adesivas de montagem

Proporciona modos de proteção L-L e L-PE para ampla proteção


Proteção automática contra sobre-corrente

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	280 V	280 V
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo	20kA 8/20 µs	500kA 8/20 µs
Nível de proteção de tensão (Up), T-R	110V	110V
Nível de proteção de tensão (Up), T/R-G @ corrente	500 V @ 125 A	500 V @ 125 A
Corrente de carga nominal (IL)	120mA	160mA

Número de catálogo	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Tipo de conexão	RJ11	RJ11
Comprimento do cabo de aterramento	150mm	150mm
Tamanho do fio condutor	4 mm	4 mm
Temperatura	-40 to 65 °C	-40 to 65 °C
Profundidade (D)	28mm	28mm
Altura (H)	38 mm	38 mm
Largura (W)	78 mm	78 mm
Peso unitário	0.05 kg	0.05 kg
Certification Details		UL® 497A
Certifications		UL

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE