


# Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em poste



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Para instalação em um poste para ponte de gelo padrão Schedule 40 (3,5 pol. ou 88,9 mm de diâmetro externo nominal), fornecendo um caminho para o anel de aterramento enterrado via conexão para o poste

Este conjunto elimina a necessidade de barramento e cabo de descida de cobre sólido

A conexão ao anel de aterramento fica oculta abaixo do nível

Aceita lugs de aterramento padrão de telecomunicações (lugs não incluídos)

Inclui 14 espaçadores padrão (TDSGAS) e 2 espaçadores montados em poste (TDSGAP)

O poste não está incluído no conjunto


## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Acabamento | Espessura do espaçador | Length (L) | A | Tamanho da rosca (TS) |
|--------------------|----------|------------|------------------------|------------|---|-----------------------|
|--------------------|----------|------------|------------------------|------------|---|-----------------------|

|           |                                                                                                    |        |       |       |         |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------|
| TDSGAPA14 | Copper,<br>Stainless Steel<br>304 (EN<br>1.4301),<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), Nylon | Tinned | 6.4mm | 266mm | 25.4 mm | 3/8" UNC |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------|

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**