

Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em coluna



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para instalação em um tubo ou poste Schedule 40 sem cortar ou perfurar o tubo

Aceita lugs de aterramento padrão de telecomunicações (lugs não incluídos)

Inclui 14 espaçadores padrão (TDSGAS)

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Espessura do espaçador	Length (L)	A	Tamanho de coluna de cerca, nominal
TDSGAPC14	Copper, Stainless Steel 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Tinned	6.4mm	266mm	25.4 mm	1 1/2" - 2"

Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Tamanho da rosca 3 (TS3)
TDSGAPC14	48.00 - 63.5 mm	3/8" UNC	5/16" UNC	5/16" UNC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE