

Barreira de transientes universal, modem/telefone



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Barreira de propósito geral proporciona proteção de circuitos e transdutores de baixa tensão

O projeto de base e plugue separados permite substituição do módulo sem o desligamento do circuito


Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	UTBSA	UTBTA
Número do artigo	702860	702850
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	190 V	280 V
Corrente de carga nominal (IL)	160mA	160mA
Frequência	15 MHz	15 MHz
Resistência de loop	1 Ω	1 Ω

Número de catálogo	UTBSA	UTBTA
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo	20kA 8/20 µs	0.5kA 8/20 µs
Tecnologia	Gas Discharge Tube (GDT) PTC	Gas Discharge Tube (GDT) PTC
Nível de proteção de tensão (Up), L-L @ corrente	340 V @ 3 kA	480 V @ 3 kA
Conexão, filamento	1 - 4 mm ²	1 - 4 mm ²
Instalação	35 mm top hat DIN rail	35 mm top hat DIN rail
Temperatura	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico	UL® 94V-0 termoplástico
Classificação do gabinete	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
Profundidade (D)	68mm	68mm
Altura (H)	90 mm	90 mm
Largura (W)	18 mm	18 mm
Peso unitário	0.1 kg	0.1 kg
Certification Details		UL® 497A
Em conformidade com	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Módulo de reposição	UTBSM	UTBTM

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE