

Grampo de pressão para telecomunicações



CARACTERÍSTICAS

Usado para ligar o cabo mensageiro aos condutores de aterramento

Quando o grampo estiver apertado, o dente perfura a isolamento do cabo mensageiro, formando uma conexão de aterramento positiva sem decapar o cabo

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Diâmetro (Ø)
EVC167P	Copper Alloy, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Tinned	41.3 mm	31.8 mm	25.4mm	3.7 - 7.93 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
EVC167P	5/16" UNC	0.1 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE