

Conector com junção em Y



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Conecta mecânica e eletricamente um braço do receptor à raiz do condutor de descida em um ângulo de 45 graus

Com isolamento por encolhimento a calor da junção em Y

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Torque (TQ)	Certification Details	Tamanho do condutor
LPAW70T	Aluminio	Tinned	3/8" UNC	25 N·m	UL® 96	70 mm²


Table 2/2

Número de catálogo	Conductor Type	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPAW70T	LPA103IN, LPC103IN	57 mm	40 mm	55 mm	0.22 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Testado conforme IEC® 61400-24 para 20 MJ/Ω a 200 kA.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE