

CABS Module Kit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Installs quickly and easily

Halogen free insulators

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Typical Application Current Rating:	400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
--------------------	------------------	----------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------

CABS4-5T-MOD	549370	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS2-10T-MOD	549380	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm
CABS3-10T-MOD	549390	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
CABS4-5T-MOD	549370	75 mm	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	75 mm	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	100 mm	0.45 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE