

Compact Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Largura do barramento:	25 - 80 mm
Typical Application Current Rating:	250 - 1600 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Largura (W)	A
--------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	-------------	---

CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm	290 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1	10 mm	338 - 390 mm	290 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	D	X
CBS-B2-5TN	551151	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE