

EB-130 Main Terminal Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

For use with EB-130 or EB-2X130 Earthing and Neutral Busbars

Quick and easy installation

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Brass

Acabamento: Nickel Plated

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do condutor, IEC	Tamanho do orifício (HS)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² Stranded	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² Stranded	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Peso unitário
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE